

Parameters Remeha eSmart

In dit handige overzicht vindt u de parameters van de vertrouwde Calenta, Tzerra en Tzerra Plus ten opzichte van de overeenkomstige parameters van de Calenta Ace en Tzerra Ace. Daarnaast kunt u hiermee snel en eenvoudig de plek van een parameter in het menu opzoeken.

Let wel op dat de functionaliteit van de 'Ace-parameters' in sommige gevallen enigszins is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande ketelseries. Raadpleeg daarom altijd de installatiehandleiding voor meer gedetailleerde informatie.

Parameters Tzerra Ace

Parameter	Tzerra Combi toe- stellen	Tzerra Ace Combi toestellen	Menulocatie
Aanvoertemperatuur: Tset	P1	CP000	
Temperatuur SWW: Tset	P2	DP070	
Cv-functie activeren	P3	AP016	
Warmwaterfunctie activeren	P3	AP017	
ECO-stand	P4	DP200	
Pompnadraaitijd cv	P5	PP015	
Maximum toerental van de ventilator (CV)	P17	GP007	
Maximum toerental van de ventilator (SWW)	P18	DP003	
Minimum toerental van de ventilator (CV + SWW)	P19 / P20	GP008	
Starttoerental	P21	GP009	
Minimum waterdruk	P22	AP006	
Maximum aanvoertemperatuur systeem	P23	-	
Instelpunten van de stooklijn	P25 / P26 / P27	CP210 / CP230 / CP240	
Minimale pompsnelheid cv-bedrijf	P28	PP018	
Maximale pompsnelheid cv-bedrijf	P29	PP016	
Temperatuur vorstbeveiliging	P30	AP080	
Setpuntverhoging boiler	P32	DP005	

Parameter	Tzerra Combi toe- stellen	Tzerra Ace Combi toestellen	Menulocatie
Aansturing driewegklep	P34	DP007	
Keteltype	P35	-	
Functie blokkerende ingang	P36	AP001	
Minimum gasdrukschakelaar	P37	GP010	
Gasklep schakeltijd	P39	AP003*	
Servicemelding	P41	AP010	
Service bedrijfsuren	P42	AP011	
Service branduren	P43	AP009	
Detectie aangesloten uitbreidingsprinten	AD	AD	
Fabrieksinstelling	DF/DU	CN1/CN2	

* Alleen instelbaar in combinatie met een SCB-09 uitbreidingsprint

Locatie parameters

	Symbool	Parameter Tzerra Ace
		AP016, AP017, AP073, AP074, CP000, CP060, CP070, CP080, CP081, CP082, CP083, CP084, CP085, CP200, CP250, CP320, CP510, CP550, CP570, CP660, DP004, DP060, DP070, DP080, DP200, DP337, DP347, DP357, DP367, DP377
		AP001, AP002, AP006, AP009, AP010, AP011, AP014, AP023, AP026, AP051, AP056, AP069, AP070, AP071, AP079, AP080, AP082, AP091, CP020, CP040, CP130, CP210, CP220, CP230, CP240, CP340, CP470, CP480, CP490, CP730, CP740, CP750, CP770, CP780, DP003, DP005, DP006, DP007, DP020, DP034, DP035, DP150, DP160, GP007, GP008, GP009, GP010, GP021, PP014, PP015, PP016, PP017, PP018, PP023, CNF, AD
		AP102, CP010, CP640. Alleen met de Smart Service App uit te lezen. (wachtwoord BDRexpert)

De ADV parameters van de Tzerra Ace kunt u alleen met de Smart Service App wijzigen. Gebruik hiervoor de Smart Service Tool. In de app vindt u ook de meest actuele documentatie van het toestel.



Remeha

T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.nl

Remeha B.V.

Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
P.O. Box 32
7300 AA Apeldoorn

Talk about Technics digitaal ontvangen?

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen, wijzigingen en handige tips? Meld u dan aan voor de e-mailnieuwsbrief door een e-mail te sturen naar technischbulletin@remeha.nl.

the feeling
of warmth